

Garant**Izmjenjiva glava Heavy-Duty za čelono ubodno tokarenje, lijevo, Ø-područje utora D1 / D2: 84/130mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274076 84/130
GTIN	4062406095345
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Za pločice br. 275021 – 275048.

Upotreba:

U kombinaciji sa steznim držačem br. 274004 ili alternativno s adapterom br. 274003 i odgovarajućim osnovnim držačem za ubodne mačeve.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se sa steznim držačem). Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. ubod / D_2 = maksimalni Ø za 1. Utor.

D_2 = 999 kod oznake veličine u teoriji znači beskonačno.

Tehnički opis

minimalni 1. utor Ø D_1	84 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	50 mm
maksimalni 1. utor Ø D_2	130 mm
Primjena	lijevo
Ključ sustava	da
Širina utora w	8 mm

Vrsta proizvoda

Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje