

BENNING**Digitalna strujna kliješta, oznaka proizvođača: CMP2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473305 CMP2
GTIN	4014651446793
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Čvrsto i ergonomsko plastično kućište s LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem. Sigurno mjerenje izmjenične i istosmjerne struje bez otvaranja strujnog kruga. Mjerne vrijednosti/ maksimalne vrijednosti; relativno mjerenje.

Upotreba:

Digitalni strujna kliješta za široku primjenu. Velika sigurnost upotrebe s dodatnim funkcijama. Vrlo visoka razlučivost od 10mAAC u mjernom području od 40A. Ugrađeni senzor napona (NCV) bez kontakta signalizira fazni napon i lom kabela u vodovima (vizualno/zvučno). Mjerenje struje uključivanja (INRUSH), niskopropusni filter (LPF), funkcija ZERO.

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Dio isporuke:

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju i upute za upotrebu.

Tehnički opis

Izmjenična struja AC	10 mA – 400 A
maksimalni otvor kliješta	23 mm

List s podacima

Osnovna preciznost	2 %
Mjerni postupak	TRUE RMS
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Kategorija prenapona	CAT III 600 V
Funkcija memorije	HOLD
Opseg prikaza	4200
Istosmjerni napon DC	10 mA – 400 A
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	2× 081561 LR3
Kalibriranje	I4
Vrsta proizvoda	Električna kliješta

Usluge

KalibriranjeStrujna kliješta tip D	027050 D
DAkKS kalibriranjeStrujna kliješta tip D	027060 D

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------