

Garant**Tračni metar, točnost 1, duljina trake: 5m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	462070 5
GTIN	4062406095628
Razred artikla	41H

Opis**Izvedba:**

Izrazito kvalitetan metar u traci s kućištem od poliamida ojačanog staklenim vlaknima i automatskim vraćanjem. Kontaktne površine i tipka za zaustavljanje presvučene su s **2K-Haptoprene** radi sigurnog hvata. Klizni ležajevi presvučeni slojem teflona omogućuju glatko klizanje i iznimno lagano kretanje. **Inovativni odbojnik** od posebne gume apsorbira energiju povratnog udarca i štiti ručni zglob. **Primijenjeni aluminijski profil** na donjoj strani za precizno stajanje. Poseban prozirni lak učinkovito štiti traku od trošenja. Dodatna antirefleksijska zaštita osigurava bolju vidljivost kod svih vrsta osvjetljenja.

Tehnički opis

Širina trake	16 mm
Duljina trake	5 m
Visina kućišta	69 mm
Širina kućišta	30 mm
Duljina kućišta	70 mm
Standard	EG I

Kalibriranje	G1
Vrsta proizvoda	Metar u traci
Usluge	
KalibriranjeTračni metar maks. duljina 5 m	026240 5