

**Garant****CCGW 09T312 FN, MKD, izvedba rezne oštrice: NK****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265924 NK
GTIN	4062406095741
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

**MKD** - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice. Skošnje za neželjezne metale s kraćim odvojenim česticama.

**Upotreba:**

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

**Preporuka:**

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

**Tehnički opis**

Posmak f	0,005 - 0,08 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Izvedba rezne oštrice	NK
Vrsta	MKD
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 1000 m/min

Dubina reza $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Rezni materijal	MKD
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGW 09T312 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	MKD
Mogućnost oštrenja	da
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje