

**Par rukavica 6315, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094456 11
GTIN	4059904107045
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

6315. Rukavice za zaštitu od posjekotina udobne za nošenje. Siva djelomična PU prevlaka koja sprječava klizanje u suhim i blago vlažnim radnim uvjetima. Nisu prikladne za rad s nauljenim dijelovima.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Uljni hvat	dobro
Materijal prevlake	PU
Udobnost	dobro
Toplinska zaštita	ne postoji

Osjećaj dodira	vrlo dobro
EN 388 otpornost na trenje	4
Prozračnost	dobro
EN 388 otpornost na trganje	4
EN 388 zaštita od rezova	3
bez silikona	ne
EN 388 zaštita od uboda	3
Mokro prianjanje	umjereno
Bez DMF-a	ne
Veličina rukavice	11
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	10
Tehnologija pletenja	13G
EN 388	4343C
Materijal nosača	HPPE
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	siva
Težina	15 g
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja