

**Par rukavica za zaštitu od hladnoće 1603 W, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094813 9
GTIN	4059904107281
Razred artikla	09H

**Opis****Izvedba:**

**1603 W.** Rukavice za zaštitu od hladnoće bez šava s **prevlakom od lateksa**. Hrapava prevlaka omogućava **dobar hvat** kod radova s dijelovima prekrivenim uljem. **Dobra vidljivost** zahvaljujući neonski žutom osnovnom materijalu.

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

**1603 W.** Rukavice za zaštitu od hladnoće bez šava s **prevlakom od lateksa**. Hrapava prevlaka omogućava **dobar hvat** kod radova s dijelovima prekrivenim uljem. **Dobra vidljivost** zahvaljujući neonski žutom osnovnom materijalu.

**Upotreba:**

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

**Upotreba, reklamni tekst:**

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

**Standard:**

EN 388; EN 511

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Napomena, reklamni tekst:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

## Tehnički opis

Zaštita od hladnoće	vrlo dobro
Veličina rukavice	9
Materijal prevlake	Lateks
Toplinska zaštita	ne postoji
Mokro prianjanje	vrlo dobro
EN 388 otpornost na trganje	4
Uljni hvat	dobro
Udobnost	dobro
Osjećaj dodira	umjereno
EN 388 zaštita od uboda	1
EN 388 otpornost na trenje	2
Prozračnost	dobro
bez silikona	ne
Bez DMF-a	ne
EN 388 zaštita od rezova	2
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od hladnoće
Sadržaj	12
Primjena	višekratno
Područje primjene	Svestranost
Tehnologija pletenja	7G
Standard	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Materijal nosača	Pamuk
Prevlaka	Lateks

Varijanta presvlake	Dlan
Boja	plavo / žuto
CE	CE 2241
Težina	45 g
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od hladnoće