

**Par rukavica 6315, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094456 8
GTIN	4059904106987
Razred artikla	09H

**Opis****Izvedba:**

6315. Rukavice za zaštitu od posjekotina udobne za nošenje. Siva djelomična PU prevlaka koja sprječava klizanje u suhim i blago vlažnim radnim uvjetima. Nisu prikladne za rad s nauljenim dijelovima.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Osjećaj dodira	vrlo dobro
EN 388 otpornost na trganje	4
Udobnost	dobro
Toplinska zaštita	ne postoji

EN 388 zaštita od uboda	3
Uljni hvat	dobro
Materijal prevlake	PU
Bez DMF-a	ne
Mokro prianjanje	umjereno
EN 388 zaštita od rezova	3
EN 388 otpornost na trenje	4
Veličina rukavice	8
bez silikona	ne
Prozračnost	dobro
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	10
Tehnologija pletenja	13G
EN 388	4343C
Materijal nosača	HPPE
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	siva
Težina	15 g
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja