

**3M****Jastučić za poliranje na čičak tvrdo, Ø ploče: 127mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567727 127
GTIN	3134375382861
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Jastučić od filca za **poliranje prethodno brušenih površina** u kombinaciji s pastama za poliranje br. 555740 i 552420 UNI. Crvena strana služi za prihvat na potporni disk.

**Tvrdo i kruto** (Buffing Pad crveni/bijeli).

**Upotreba:**

Prikladno za poliranje lakova i metala.

**Tehnički opis**

Ø ploče	127 mm
Stupanj tvrdoće	tvrd
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	40 m/s
preporučeni broj okretaja	1500 - 1700 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Disk za poliranje

---

**Pribor**

Potporni disk s čičkom M14 Vanjski Ø 125 mm	567760 125
Tanjur za poliranje s čičkom, M14 Vanjski Ø 125 mm	567762 125
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja WHITE	555740 WHITE
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja BLUE	555740 BLUE