

Mitutoyo**Brzi mjerač debljine, mjerno područje: 0-12mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 438251 0-12 |
| GTIN | 4946368727332 |
| Razred artikla | 44A |

Opis

Izvedba:

Vrlo mali i praktični uređaj s kapacitativnim mjernim sustavom. Mjerne površine od čelika kaljene, brušene i lepane.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| Granica odstupanja | 0,02 mm |
| Istovar | 20 mm |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 |
| Očitavanje | 0,01 mm |
| Mjerno područje | 0 - 12 mm |
| Ø mjernih površina | 5 mm |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Standard | Standard proizvođača |

| | |
|-----------------|----------------------|
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Kalibriranje | C6 |
| Vrsta proizvoda | Brzi mjerač debljine |

Usluge

| | |
|---|------------|
| DAkKS kalibriranjeBrzi uređaj za mjerenje debljine maks. mjerno područje 30 | 023430 30 |
| KalibriranjeBrzi uređaj za mjerenje debljine maks. mjerno područje 200 | 023420 200 |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357 | 081560 357 |
|---|------------|