

**Par rukavica 6240 // SKIN, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094234 11
GTIN	4059904095717
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

6240 SKIN. Usko prianjajuća rukavica udobna za nošenje s dobrim osjećajem dodira zahvaljujući naprednoj **tehnologiji pletenja finoće 18** pomoću izrazito tankog pletiva. Primjereno i za upravljanje dodirnim zaslonima.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	11
Toplinska zaštita	ne postoji
Uljni hvat	dobro
Udobnost	vrlo dobro

Mokro prianjanje	umjereno
Bez DMF-a	ne
Osjećaj dodira	vrlo dobro
Materijal prevlake	PU
Prozračnost	vrlo dobro
bez silikona	ne
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
EN 388	2111X
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	crni / plavi
Težina	8 g
Tehnologija pletenja	18G
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice