

**Par rukavica 6315, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094456 9
GTIN	4059904107007
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

6315. Rukavice za zaštitu od posjekotina udobne za nošenje. Siva djelomična PU prevlaka koja sprječava klizanje u suhim i blago vlažnim radnim uvjetima. Nisu prikladne za rad s nauljenim dijelovima.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Uljni hvat	dobro
EN 388 otpornost na trganje	4
bez silikona	ne
Bez DMF-a	ne

Osjećaj dodira	vrlo dobro
EN 388 zaštita od uboda	3
EN 388 otpornost na trenje	4
Materijal prevlake	PU
Veličina rukavice	9
Udobnost	dobro
EN 388 zaštita od rezova	3
Toplinska zaštita	ne postoji
Mokro prianjanje	umjereno
Prozračnost	dobro
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	10
Tehnologija pletenja	13G
EN 388	4343C
Materijal nosača	HPPE
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	siva
Težina	15 g
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	C
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja