

Garant**DCGW 11T304 FN, MKD, izvedba rezne oštrice: NL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265964 NL
GTIN	4062406096106
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice. Skošnje za neželjezne metale s duljim odvojenim česticama.

Upotreba:

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

Preporuka:

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,01 - 0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Izvedba rezne oštrice	NL
Vrsta	MKD

Rezni materijal	MKD
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 1600 m/min
Posmak f	0,005 - 0,1 mm/okr
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGW 11T304 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	MKD
Mogućnost oštrenja	da
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje