

Garant**VCGW 160412 FN, MKD, izvedba rezne oštrice: NS****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	266004 NS
GTIN	4062406096328
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice. Skošenje za sintetičke materijale (PMMA, POM, akril itd.).

Upotreba:

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

Preporuka:

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Dubina reza a_p	0,01 - 0,2 mm
Posmak f	0,005 - 0,04 mm/okr
Rezni materijal	MKD
Izvedba rezne oštrice	NS

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 1400 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	MKD
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VCGW 160412 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	MKD
Mogućnost oštrenja	da
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje