

**Garant**

**Asortiman nasadnih ključeva, Low Profile, 1/4 cola, četverokutni 14-dijelni, broj dijelova: 14**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630355 14
GTIN	4062406096342
Razred artikla	61A

## Opis

### Izvedba:

**Pogonski / spojni dijelovi** prema **DIN 3122/3123**; **Ulošci za nasadni ključ** prema **DIN 3124**.  
Unutarnji / vanjski četverokuti prema **DIN 3120**.

Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane **PUR pjene** u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

### Prednost:

- **Niska konstrukcija prikladna za uske radne prostore.**
- **Zauzima do 50% manje mjesta u odnosu na uobičajene proizvode.**

### Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 – M8.

### Dio isporuke:

Šesterokutni nasadni ključevi: 13 kom. vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Račna: 1 kom. br. 630357

Pohrana u: ABS plastična kutija

## Tehnički opis

## List s podacima

Izlazni Četverokut	1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	4-14 mm
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Pakiranje	Plastična kutija
Duljina	127 mm
širina	85 mm
Visina	47 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

### Pribor

Okasti ključ s račnom tip LOWPROFILE	630357 LOWPROFILE
--------------------------------------	-------------------