

**Ansell****Set jednokratnih rukavica TouchNTuff® 93-250, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094723 9
GTIN	076490471248
Razred artikla	04P

**Opis****Izvedba:**

Set jednokratnih rukavica **u kutiji**. Kategorija III. Bez pudera.  
TouchNTuff® 93-250. Bez lateksa – nema rizika od alergije tipa I. Ansell Grip Technology.  
Odobreno za kontakt s prehrambenim namirnicama. AQL 1,5 (EN374-2).

**Standard:**

EN 374

**Tehnički opis**

Veličina rukavice	9
Debljina zida	0,12 mm
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 %	>480 min
Vrijeme permeacije kod dimetilsulfoksida 99 %	<10 min
Vrijeme permeacije kod etanola 95 %	10-30 min
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 %	60-120 min
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 50 %	>480 min

Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 50 %	>480 min
Seriya	TouchNTuff®
Kategorija zaštite	Kategorija III
Vrsta rukavica	Jednokratna rukavica
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	ne sadrži lateks
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 374	Tip B (JKPT)
Otpornost na kemikalije	JKPT
Materijal	Nitril
Razred zaštite	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Materijal nosača	Nitril
Prevlaka	Nitril
Debljina	0,13 mm
Duljina	245 mm
Sadržaj	100
Težina	3,5 g
Boja	siva
Područje primjene	Preciznost
AQL	1,5
Primjena	jednokratno
Vrsta proizvoda	Jednokratna rukavica