

**Par rukavica za zaštitu od hladnoće 1603 W, veličina rukavice: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094813 8
GTIN	4260144428481
Razred artikla	09H

Opis**Izvedba:**

1603 W. Rukavice za zaštitu od hladnoće bez šava s **prevlakom od lateksa**. Hrapava prevlaka omogućava **dobar hvat** kod radova s dijelovima prekrivenim uljem. **Dobra vidljivost** zahvaljujući neonski žutom osnovnom materijalu.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

1603 W. Rukavice za zaštitu od hladnoće bez šava s **prevlakom od lateksa**. Hrapava prevlaka omogućava **dobar hvat** kod radova s dijelovima prekrivenim uljem. **Dobra vidljivost** zahvaljujući neonski žutom osnovnom materijalu.

Upotreba:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Upotreba, reklamni tekst:

U vjetrovitom, hladnom ili mokrom radnom okruženju.

Standard:

EN 388; EN 511

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Napomena, reklamni tekst:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

EN 388 zaštita od uboda	1
Toplinska zaštita	ne postoji
Prozračnost	dobro
Mokro prianjanje	vrlo dobro
EN 388 zaštita od rezova	2
Osjećaj dodira	umjereno
Udobnost	dobro
EN 388 otpornost na trenje	2
Uljni hvat	dobro
Bez DMF-a	ne
Veličina rukavice	8
Zaštita od hladnoće	vrlo dobro
bez silikona	ne
EN 388 otpornost na trganje	4
Materijal prevlake	Lateks
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Rukavice za zaštitu od hladnoće
Sadržaj	12
Primjena	višekratno
Područje primjene	Svestranost
Tehnologija pletenja	7G
Standard	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Materijal nosača	Pamuk
Prevlaka	Lateks

Varijanta presvlake	Dlan
Boja	plavo / žuto
CE	CE 2241
Težina	45 g
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od hladnoće