

HOLEX**Izmjenjive rezne glave za svrdlo HSS, TiN, Ø D: 16,5mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 232282 16,5 |
| GTIN | 4062406096458 |
| Razred artikla | 22F |

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive HSS rezne glave za univerzalnu primjenu. Bez naknadnog brušenja. S lomačem odvojenih čestica. S naoštrenim vrhom za veliku stabilnost i samocentriranje. Za rupe do točnosti IT10.

Napomena:

Ostale veličine, izvedbe s VHM oštricama i oštricama od 180°, dostupne na zahtjev.

Tehnički opis

| | |
|---|-------------|
| Posmak f u čeliku < 900 N/mm ² | 0,14 mm/okr |
| Ø D | 16,5 mm |
| Posmak f u INOX-u > 900 N/mm ² | 0,17 mm/okr |
| za tip osnovnog elementa | 13 |
| Broj zamjena/oštrica | 1 |
| Prevlaka | TiN |
| Kut vrha | 132 stupanj |
| Vrsta | TiN |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Rezni materijal | HSS |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Vrsta proizvoda | Rezni umetak za bušenje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 180 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 130 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno | 100 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 45 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 45 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 30 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 25 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 22 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 22 m/min | M |
| GG(G) | prikladno | 45 m/min | K |
| CuZn | prikladno | 90 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |