

**HOLEX****Izmjenjive rezne glave za svrdlo HSS, TiN, Ø D: 34mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	232282 34
GTIN	4062406096687
Razred artikla	22F

**Opis****Izvedba:**

Izmjenjive HSS rezne glave za univerzalnu primjenu. Bez naknadnog brušenja. S lomačem odvojenih čestica. S naoštrenim vrhom za veliku stabilnost i samocentriranje. Za rupe do točnosti IT10.

**Napomena:**

Ostale veličine, izvedbe s VHM oštricama i oštricama od 180°, dostupne na zahtjev.

**Tehnički opis**

Ø D	34 mm
za tip osnovnog elementa	25
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm/okr
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,24 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	1
Prevlaka	TiN
Kut vrha	132 stupanj
Vrsta	TiN

Rezni materijal	HSS
Broj oštrica Z	2
Vrsta proizvoda	Rezni umetak za bušenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	180 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	130 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	100 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	45 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	45 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	22 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	22 m/min	M
GG(G)	prikladno	45 m/min	K
CuZn	prikladno	90 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		