

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-423, veličina rukavice: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094471 11
GTIN	10076490053472
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

lHyFlex® 11-423. PU-nitrilna prevlaka na bazi vode. Ne sadrži silikon, ni DMF. Otpornost na temperature do 100 °C. Posebno prikladno za rezanje suhih ili nauljenih dijelova.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Materijal prevlake	PU/Nitril
Prozračnost	dobro
EN 388 otpornost na trganje	3
EN 388 zaštita od uboda	2
Mokro prianjanje	dobro

bez silikona	da
Toplinska zaštita	ne postoji
Veličina rukavice	11
EN 388 zaštita od rezova	3
Osjećaj dodira	dobro
EN 388 otpornost na trenje	4
Udobnost	vrlo dobro
Uljni hvat	dobro
Bez DMF-a	da
Serija	HyFlex®
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
Tehnologija pletenja	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	INTERCEPT™
Prevlaka	PU/Nitril
Materijal	PU/Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	sivo / limeta
Standard	EN 407
Težina	30 g
Duljina	225 mm

Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	B
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja