

BENNING**Digitalna strujna kliješta, oznaka proizvođača: CM2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473305 CM2
GTIN	4014651000810
Razred artikla	47A

Opis**Izvedba:**

Čvrsto i ergonomsko plastično kućište s LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem. Sigurno mjerenje izmjenične i istosmjerne struje bez otvaranja strujnog kruga. Mjerne vrijednosti/ maksimalne vrijednosti; relativno mjerenje.

Upotreba:

Digitalni strujna kliješta za široku primjenu. Velika sigurnost upotrebe s dodatnim funkcijama. Idealan za mjerenje manjih struja.

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Dio isporuke:

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju i upute za upotrebu.

Kalibriranje: I4

Opseg prikaza: 4000

Osnovna preciznost: 0,5 %

Zvučni test provodljivosti: 0 – 50 Ω

Mjerni postupak: TRUE RMS (AC)

Funkcija memorije: HOLD, MAX

Izmjenični napon AC: 1 mV – 600 V

Tehnički opis

Opseg prikaza	4000
Otpor	0,1 Ω – 40 M Ω
Funkcija memorije	HOLD, MAX
maksimalni otvor kliješta	25 mm
Oznaka proizvođača	CM2
Izmjenična struja AC	100 mA – 300 A
Zvučni test provodljivosti	0 – 50 Ω
Mjerni postupak	TRUE RMS (AC)
Istosmjerni napon DC	0,1 mV – 600 V
Kategorija prenapona	CAT III 300 V
Izmjenični napon AC	1 mV – 600 V
Istosmjerni napon DC	10 mA – 300 A
Osnovna preciznost	0,5 %
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	2x 081561 LR3
Kalibriranje	I4
Vrsta proizvoda	Električna kliješta

Usluge

Kalibriranje Strujna kliješta tip D	017720 D
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
DAkKS kalibriranje Strujna kliješta tip D	016790 D
DAkKS kalibriranje Strujna kliješta tip D	027060 D
Kalibriranje Strujna kliješta tip D	027050 D

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081556 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
Mjerni vodovi Ø mjernih vrhova 2 mm	473308 2
Mjerni vodovi Ø mjernih vrhova 4 mm	473308 4