

**KERN****Džepna vaga tip TGC, maks. područje vaganja: 150g**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479446 150
GTIN	4045761217522
Razred artikla	47D

## Opis

### Izvedba:

- **S funkcijom nuliranja, tipka tara.**
- **Program za kalibriranje CAL: za veliku točnost.**

Ravna džepna vaga s velikom pločom za vaganje od plemenitog čelika i praktičnom pliticom tara. LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za ugodno očitavanje vrijednosti vaganja.

### Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije br. 081560 vel. CR2032.

## Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	2
Visina	18 mm
širina	100 mm
maksimalno područje vaganja	150 g
Očitavanje	0,01 g
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Dubina	130 mm

Neto težina	0,18 kg
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	K2
Vrsta proizvoda	Kompaktna vaga

### Usluge

DAkS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50	027710 50
KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg	027700 50

### Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------