

KERN**Džepna vaga tip TGC, maks. područje vaganja: 1000g**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479446 1000
GTIN	4045761214255
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- **S funkcijom nuliranja, tipka tara.**
- **Program za kalibriranje CAL: za veliku točnost.**

Ravna džepna vaga s velikom pločom za vaganje od plemenitog čelika i praktičnom pliticom tara. LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem za ugodno očitavanje vrijednosti vaganja.

Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
maksimalno područje vaganja	1000 g
širina	100 mm
Dubina	130 mm
Broj sadržanih baterija	2
Visina	18 mm
Očitavanje	1 g

Neto težina	0,18 kg
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	K2
Vrsta proizvoda	Kompaktna vaga

Usluge

DAkS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50	027710 50
KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg	027700 50

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------