

KERN**Platformska vaga, tip EOC, maks. područje vaganja: 35kg****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	479606 35
GTIN	4045761192409
Razred artikla	47D

Opis**Izvedba:**

- Robusna platformska vaga od nehrđajućeg čelika može se koristiti kao vaga za paket, industrijska vaga ili vaga za brojenje.
- Vaga za dva područja s automatskim prebacivanjem očitavanja (točno očitavanje u donjem dijelu vage).
- Jedinica za prikaz s visinom znamenki od 24 mm, s mogućnošću odvajanja od platforme; mogućnost podešavanja i montiranja s pomoću fleksibilnog kabela.
- Velika mobilnost zahvaljujući izbornom baterijskom pogonu i kompaktnom obliku.
- Vizualni i zvučni signal pomaže pri odvajanju u porcije, doziranju ili sortiranju u području tolerancije.
- **Određenje u postocima:** omogućava vaganje na zadanu vrijednost (100 %) i određivanje odstupanja od te zadane vrijednosti.
- **Brojanje komada:** brzo bilježenje velikih brojeva komada jednostavnom funkcijom brojanja. referentni broj komada po izboru 5, 10, 25, 50 komada.
- **Program za kalibriranje CAL:** Za namještanje točnosti (etalon koji je ovdje potreban dostupan je na upit).

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter, postolje stola sa zidnim držačem, zaštitni radni poklopac.

Tehnički opis

Mogućnost reduciranja	10 g
Vrijeme prijelazne pojave	2 s
Neto težina	5,2 kg
Oznaka proizvođača	Vrsta EOC
maksimalno područje vaganja	0 - 35 kg
Minimalna težina po komadu	10 g
Očitavanje	5 g
Dimenzija ploče za vaganje	300 × 300 mm
Kalibriranje	K2
Očitavanje gornjeg područja vaganja	10 g
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prihvat	RS232C sučelje
Vrsta proizvoda	Vaga za platformu

Usluge

KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50 kg	027700 50
DAkKS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 50	027710 50