

KERN**Platformska vaga, tip EOC, maks. područje vaganja: 60Lkg**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479606 60L
GTIN	4045761192300
Razred artikla	47D

Opis

Izvedba:

- Robusna platformska vaga od nehrđajućeg čelika može se koristiti kao vaga za paket, industrijska vaga ili vaga za brojenje.
- Vaga za dva područja s automatskim prebacivanjem očitavanja (točno očitavanje u donjem dijelu vage).
- Jedinica za prikaz s visinom znamenki od 24 mm, s mogućnošću odvajanja od platforme; mogućnost podešavanja i montiranja s pomoću fleksibilnog kabela.
- Velika mobilnost zahvaljujući izbornom baterijskom pogonu i kompaktnom obliku.
- Vizualni i zvučni signal pomaže pri odvajanju u porcije, doziranju ili sortiranju u području tolerancije.
- Određenje u postocima: omogućava vaganje na zadanu vrijednost (100 %) i određivanje odstupanja od te zadane vrijednosti.
- Brojanje komada: brzo bilježenje velikih brojeva komada jednostavnom funkcijom brojanja. referentni broj komada po izboru 5, 10, 25, 50 komada.
- Program za kalibriranje CAL: Za namještanje točnosti (etalon koji je ovdje potreban dostupan je na upit).

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter, postolje stola sa zidnim držačem, zaštitni radni poklopac.

Tehnički opis

Vrijeme prijelazne pojave	2 s
Minimalna težina po komadu	20 g
Oznaka proizvođača	Vrsta EOC
Očitavanje gornjeg područja vaganja	20 g
Kalibriranje	K2
Očitavanje	10 g
maksimalno područje vaganja	0 - 60 kg
Dimenzija ploče za vaganje	500 × 400 mm
Mogućnost reduciranja	20 g
Neto težina	9 kg
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prihvat	RS232C sučelje
Vrsta proizvoda	Vaga za platformu

Usluge

KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 100 kg	027700 100
DAkS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 180	027710 180