

**KERN****Platformska vaga, tip EOC, maks. područje vaganja: 150kg**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479606 150
GTIN	4045761192201
Razred artikla	47D

## Opis

### Izvedba:

- Robusna platformska vaga od nehrđajućeg čelika može se koristiti kao vaga za paket, industrijska vaga ili vaga za brojenje.
- Vaga za dva područja s automatskim prebacivanjem očitavanja (točno očitavanje u donjem dijelu vage).
- Jedinica za prikaz s visinom znamenki od 24 mm, s mogućnošću odvajanja od platforme; mogućnost podešavanja i montiranja s pomoću fleksibilnog kabela.
- Velika mobilnost zahvaljujući izbornom baterijskom pogonu i kompaktnom obliku.
- Vizualni i zvučni signal pomaže pri odvajanju u porcije, doziranju ili sortiranju u području tolerancije.
- Određenje u postocima: omogućava vaganje na zadanu vrijednost (100 %) i određivanje odstupanja od te zadane vrijednosti.
- Brojanje komada: brzo bilježenje velikih brojeva komada jednostavnom funkcijom brojanja. referentni broj komada po izboru 5, 10, 25, 50 komada.
- Program za kalibriranje CAL: Za namještanje točnosti (etalon koji je ovdje potreban dostupan je na upit).

### Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

### Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter, postolje stola sa zidnim držačem, zaštitni radni poklopac.

## Tehnički opis

Dimenzija ploče za vaganje	300 × 300 mm
Minimalna težina po komadu	50 g
Neto težina	5,2 kg
Očitavanje	20 g
maksimalno područje vaganja	0 - 150 kg
Kalibriranje	K2
Mogućnost reduciranja	50 g
Oznaka proizvođača	Vrsta EOC
Očitavanje gornjeg područja vaganja	50 g
Vrijeme prijelazne pojave	2 s
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prihvat	RS232C sučelje
Vrsta proizvoda	Vaga za platformu

## Usluge

KalibriranjeVaga maks. područje vaganja 150 kg	027700 150
DAkKS kalibriranjeVaga maks. područje vaganja 180	027710 180