



Slim ravni odvijač, Classic potpuno izoliran, širina oštrice b: 3,5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	663003 3,5
GTIN	7610733278343
Razred artikla	63E

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica **s punom izolacijom do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**

Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.

Tanka drška s oblogom od elastomera koji ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Zbog posebne površinske strukture drška ne klizi niti iz mokrih ili zamašćenih ruku.

Tijelo od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće s posebnom žilavošću.

Smanjeni Ø tijela s integriranom zaštitnom izolacijom za duboke vijčane i opružne elemente (Ø tijela = Ø izolacije u prednjem području tijela).

Tijela s konusnim oštricama, prilagođenim normiranim dimenzijama proreza vijka. potpuno izolirano, probojna čvrstoća izolacije iznosi višestruko više od propisanog minimalnog ispitnog napona prema VDE. Svaki ovaj odvijač se ispituje pojedinačno na proboj napona u vodenoj kupki.

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.

Najbolja izdržljivost se postiže kod odvijača za električare kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeci ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

Tehnički opis

Duljina cilindričnog dijela	100 mm
ukupna duljina	190 mm
Oznaka oštrice	2
Debljina oštrice a	0,6 mm

Širina oštrice b	3,5 mm
Seriya	Classic VDE
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil progona	Ravni odvijač
Vrsta proizvoda	Odvijači