

Garant**Hi5 glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:
52/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213110 52/4
GTIN	4045197718488
Razred artikla	210

Opis**Opis:**

Snažna i mirna obrada s pomoću glodala za velike posmake.
Neravnomjerna raspodjela oštrica osigurava posebno miran rad.
Prikvano i za finiju obradu. Povoljno rješenje s reznim pločicama s 4 oštrice.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Ø reza D _c	52 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Ø prihvatne rupe	22 mm
maksimalna dubina reza ap maks	2,2 mm

Ø D ₃	32,6 mm
Broj oštrica Z	4
Serija	Hi5
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Izvedba drške	s provrtom
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219889
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP