

**BENNING****Digitalna strujna kliješta, oznaka proizvođača: CM11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473305 CM11
GTIN	4014651440678
Razred artikla	47A

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto i ergonomsko plastično kućište s LCD zaslonom s pozadinskim osvjetljenjem. Sigurno mjerenje izmjenične i istosmjerne struje bez otvaranja strujnog kruga. Mjerne vrijednosti/ maksimalne vrijednosti; relativno mjerenje.

**Upotreba:**

Digitalni strujna kliješta za široku primjenu. Velika sigurnost upotrebe s dodatnim funkcijama. Idealno za rješavanje problema u električnim sustavima, kontrolama, opremi i električnoj opremi vozila. Precizno mjerenje malih AC/DC struja (zalutale, diferencijalne i propuštajuće struje).

**Standard:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Dio isporuke:**

Uključuje baterije, mjerne vodove, kompaktnu zaštitnu kutiju i upute za upotrebu.

**Tehnički opis**

Mjerni postupak	TRUE RMS (AC)
Opseg prikaza	6000
maksimalni otvor kliješta	23 mm

## List s podacima

Osnovna preciznost	1 %
Otpor	0,1 $\Omega$ – 600 k $\Omega$
Izmjenični napon AC	0,01 V – 600 V
Izmjenična struja AC	0,1 mA – 20 A
Istosmjerni napon DC	0,01 V – 600 V
Zvučni test provodljivosti	0 – 100 $\Omega$
Funkcija memorije	HOLD, MAX / MIN
Oznaka proizvođača	CM11
Kategorija prenapona	CAT IV 300 V
Istosmjerni napon DC	0,1 mA – 10 A
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Opskrba energijom	2x 081561 LR3
Kalibriranje	I4
Vrsta proizvoda	Električna kliješta

### Usluge

KalibriranjeStrujna kliješta tip D	027050 D
DAkS kalibriranjeStrujna kliješta tip D	027060 D

### Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------