

Ansell**Par rukavica HyFlex® 11-423, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094471 10
GTIN	10076490053465
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

IHyFlex® 11-423. PU-nitrilna prevlaka na bazi vode. Ne sadrži silikon, ni DMF. Otpornost na temperature do 100 °C. Posebno prikladno za rezanje suhih ili nauljenih dijelova.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Mokro prianjanje	dobro
Prozračnost	dobro
Toplinska zaštita	ne postoji
Materijal prevlake	PU/Nitril
EN 388 zaštita od uboda	2

bez silikona	da
EN 388 otpornost na trenje	4
EN 388 otpornost na trganje	3
Osjećaj dodira	dobro
EN 388 zaštita od rezova	3
Bez DMF-a	da
Veličina rukavice	10
Udobnost	vrlo dobro
Uljni hvat	dobro
Serija	HyFlex®
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Kategorija zaštite	Kategorija II
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Bez silikona
Funkcija rukavice	Certifikat za prehrambene namirnice
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
Tehnologija pletenja	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Materijal nosača	INTERCEPT™
Prevlaka	PU/Nitril
Materijal	PU/Nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Boja	sivo / limeta
Standard	EN 407
Težina	30 g
Duljina	225 mm

Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	B
Vrsta proizvoda	Rukavice za zaštitu od porezivanja