


Garant**Garnitura kliješta, broj alata: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	954231 5
GTIN	4062406097271
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

Dio isporuke:

Nastavak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954231: 1 kom.
GARANT kombinirana kliješta br. 700940 vel. 180: 1 kom.
GARANT vodoinstalaterska kliješta br. 706001 vel. 250: 1 kom.
GARANT plosnata okrugla kliješta ravna br. 713040 vel. 200: 1 kom.
GARANT plosnata okrugla kliješta, kutna br. 713440 vel. 200: 1 kom.
GARANT kliješta za rezanje žice br. 724840 vel. 160: 1 kom.

Tehnički opis

Dubina	600 mm
Širina u G	8
Dubina u G	24
širina	200 mm
Broj alata	5
Težina	1,554 kg
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm

Stupanj ispunjenosti ladice u G	8×24
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

Pribor

Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 954231	952001 954231
Vodoinstalaterska kliješta s finim namještanjem, crna ukupna duljina 250 mm	706000 250
Vodoinstalaterska kliješta s finim namještanjem, crna ukupna duljina 250 mm	706001 250
Ravna telefonska kliješta kromirana, s navlakama ukupna duljina 200 mm	713040 200
Kliješta za rezanje, kromirana s navlakama ukupna duljina 160 mm	724840 160
Savijena telefonska kliješta, kromirana, s navlakama ukupna duljina 200 mm	713440 200
Kombinirana kliješta, kromirana, s 2K navlakama ukupna duljina 180 mm	700940 180