

## Asortiman radioničkog pribora, broj alata: 9



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	954986 9
GTIN	2050002005112
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Uobičajena garnitura alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. **Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja** koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

#### Dio isporuke:

Umetak od tvrde pjene, prazan, br. 952001 vel. 954986: 1 kom.

GARANT LED-džepna lampa br. 081505 vel. 125: 1 kom.

Hvataljka br. 081610 vel. 500: 1 kom.

HOLEX teleskopsko kontrolno ogledalo br. 081630 vel. 30: 1 kom.

Trajni marker EDDING br. 085130 vel. R: 1 kom.

Zaštitne naočale UVEX, br. 096515 vel. CLEAR: 1 kom.

Pinceta HOLEX, tupa, br. 727550 vel. AM: 1 kom.

Set odlomljivih oštrica, br. 845010 vel. 10: 1 kom.

GARANT univerzalni nož br. 845020: 1 kom.

Teleskopska inspeksijska lampica br. 081665: 1 kom.

Stupanj ispunjenosti ladice u G: 10×24

širina: 250 mm

Dubina: 600 mm

Širina u G: 10

Dubina u G: 24

### Tehnički opis

širina	250 mm
--------	--------

Broj alata	9
Dubina	600 mm
Dubina u G	24
Širina u G	10
Izvedba	s asortimanom alata
Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina	30 mm
Stupanj ispunjenosti ladice u G	10×24
Vrsta proizvoda	Umetak od tvrde pjene

## Pribor

Pinceta zaobljena, vrh širine 3 mm, 145 mm, oblik 40 materijal AM	727550 AM
LED džepna lampas baterijama tip 125 mm	081505 125
Trajni marker boja natpisa R	085130 R
Teleskopska inspeksijska svjetiljka	081665
Udobne zaštitne naočaleuvex i-vo zatamnjenje stakla CLEAR	096515 CLEAR
LED džepna lampas baterijama tip 130 mm	081505 130
10-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „experience“ broj 10	845010 10
Univerzalni skalpel s 2K drškoms 3 noža, 18 mm	845020
Umetak od tvrde pjene za garniture alata prikladno za asortiman od tvrde pjene 954986	952001 954986
Teleskopsko ogledalo dimenzija zrcala 30 mm	081630 30
Hvataljka duljina 500 mm	081610 500