

Garant

Komplet krilnih vrata, korisna dubina 1350 mm, prikladno za visinu regala: 2000mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	993321 2000
GTIN	4062406097929
Razred artikla	91W

Opis**Izvedba:**

Krilna su vrata ojačana na unutarnjoj strani, s mogućnošću zaključavanja uz pomoć pomične ručke **s cilindričnom bravom**. Moguće jednostavno prebacivanje na ostale sustave zaključavanja GARANT. Polja regala iza krilnih vrata moguće je opremiti izvlačnim policama. Kut otvaranja vrata od 180° omogućuje slobodno izvlačenje policama.

Lakiranje:

Okvir svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

prikladno za visinu regala	2000 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	2000 mm
Fronte vrata	Krilna vrata od punog lima

Debljina materijala	1,5 mm
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	korisna dubina 1350 mm
širina	1020 mm
Dubina	80 mm
prikladno za korisnu širinu regala	920 mm
Vrsta proizvoda	Krilna vrata