

Garant

Komplet krilnih vrata, korisna dubina 950 mm, prikladno za visinu regala: 2500mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	993331 2500
GTIN	4062406097950
Razred artikla	91W

Opis**Izvedba:**

Krilna su vrata ojačana na unutarnjoj strani, s mogućnošću zaključavanja uz pomoć pomične ručke **s cilindričnom bravom**. Moguće jednostavno prebacivanje na ostale sustave zaključavanja GARANT. Polja regala iza krilnih vrata moguće je opremiti izvlačnim policama. Kut otvaranja vrata od 180° omogućuje slobodno izvlačenje policama.

Lakiranje:

Okvir svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Tehnički opis

Fronte vrata	krilna vrata od punog lima
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
prikladno za visinu regala	2500 mm
Visina	2500 mm

Debljina materijala	1,5 mm
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	korisna dubina 950 mm
širina	1420 mm
Dubina	80 mm
prikladno za korisnu širinu regala	1320 mm
Vrsta proizvoda	Krilna vrata