

Garant

Nadogradni regal za teške terete s 2 okvira sa 100% izvlačnom policom, korisna dubina 1350 mm, visina: 2500mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	993411 2500
GTIN	4062406097998
Razred artikla	91W

Opis**Izvedba:**

Okviri nosača C profila širine 100 mm su opremljeni s **3 ili 4 potpuno izvlačne police** (100% izvlačenje). Utor za vješanje u rasteru od 50 mm. **Sa šipkom za zaključavanje (brava s jednostrukim otvaranjem)**, gornjom policom i stražnjom stijenkom (5-dijelna).

Lakiranje:

Okvir, stražnja stijenka svjetlosive boje RAL 7035, izvlačne police antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

- **Iz sigurnosnih razloga regal na osnovnim pločama treba uglaviti za pod odgovarajućim pričvrstnim materijalom.**
- **Regale je moguće obložiti bočnim stijenkama br. 993260, 993270, kompletima krilnih vrata s br. 993321, 993331 i električnim roletama br. 993310 – 993316.**
- **Kod maksimalnog opterećenja osnovnog regala + 1 nadogradni regal proizlaze sljedeća opterećenja za tlo: točka opterećenja 2500 kg, površinski pritisak 10 kg/cm², opterećenje površine po m² 3290 kg/m².**
- **Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.**

Tehnički opis

Korisna visina	2390 mm
Izvlačivo dno, korisna površina	35 mm
Dno, nosivost	500 kg
Broj izvlačivog dna 100%	4
Nosivost polja (pojedinačno polje)	4000 kg
Visina	2500 mm
Izvlačivo dno, nosivost	1000 kg
Debljina materijala	2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	1000 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	4000 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	korisna dubina 1350 mm
širina	1020 mm
Dubina	1370 mm
Korisna širina	920 mm
Korisna dubina	1350 mm
Izvlačivo dno, korisna širina	830 mm
Izvlačivo dno, korisna dubina	1200 mm
Skladištenje paleta	Uzdužno skladištenje paleta
Vrsta proizvoda	Regal za teški teret