

Garant**Montažna kolica opremljena otvorenim skladišnim kutijama GARANT, broj otvorenih skladišnih kutija: 70****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918595 70
GTIN	4062406098056
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Kolica za montažu br. 918590 vel. 1300 opremljena otvorenim skladišnim kutijama GARANT. **Okvir i konstrukcija** izrađeni od pravokutne čelične cijevi s policom od čeličnog lima. Utori za pričvršćivanje u okviru na prednjoj i stražnjoj strani (raster od 50mm) za umetanje polica, multifunkcionalnih vodilica itd. vel. 1000mm. **Navojna čahura** na unutarnoj strani okvira za montažu perforiranog lima. **4 zakretna kotačića** (2 s kočnicom, Ø 125 mm) obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove s kugličastim ležajevima i velika pomična ručka s prevlakom Haptoprene® osiguravaju sigurno rukovanje. Opremljeno s 6 otvorenih kutija za pohranu Multifix br. 928230 vel. 1000/AA1 te 4 kom. br. 928230 vel. 1000/AB1.

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Širina	1100 mm
Širina bez drške	1000 mm

Dubina	700 mm
Ovjesni raster	50 mm
maksimalna nosivost	200 kg
Broj upravljačkih kotačića s kočnicom	2
Materijal kotačića	Poliuretanska prevlaka koja ne ostavlja tragove
Korisna visina	970 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj prozirnih kutija za pohranu	70
Težina	81 kg
Ø kotača	125 mm
Visina	1300 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1,5 mm
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kolica za materijal

Pribor

Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1000/AB1	928230 1000/AB1
Multifix kutije za pohranu duljina mm / tip 1000/AA1	928230 1000/AA1
Pomična ručka boja BLUE	920135 BLUE
Okretni kotačić tip 2	920137 2
Okretni kotačić tip 1	920137 1
Pomična ručka boja BLACK	920135 BLACK
Multifix Prikladno za tipove 1000	928201 1000
Kolica za materijal visina 1300 mm	918590 1300

Otvorena skladišna kutija Tip AB1	963301 AB1
Otvorena skladišna kutija Tip AA1	963301 AA1