


Garant

Osnovni regal za teške terete s 2 okvira sa 100% izvlačnom policom, korisna dubina 1350 mm, visina: 2500mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 993401 2500 |
| GTIN | 4062406097974 |
| Razred artikla | 91W |

Opis**Izvedba:**

Okviri nosača C profila širine 100 mm su opremljeni s **3 ili 4 potpuno izvlačne police** (100% izvlačenje). Utor za vješanje u rasteru od 50 mm. **Sa šipkom za zaključavanje (brava s jednostrukim otvaranjem)**, gornjom policom i stražnjom stijenkom (5-dijelna).

Lakiranje:

Okvir, stražnja stijenka svjetlosive boje RAL 7035, izvlačne police antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

- Iz sigurnosnih razloga regal na osnovnim pločama treba uglaviti za pod odgovarajućim pričvrstnim materijalom.
- Regale je moguće obložiti bočnim stijenkama br. 993260, 993270, kompletima krilnih vrata s br. 993321, 993331 i električnim roletama br. 993310 – 993316.
- Kod maksimalnog opterećenja osnovnog regala + 1 nadogradni regal proizlaze sljedeća opterećenja za tlo: točka opterećenja 2500 kg, površinski pritisak 10 kg/cm², opterećenje površine po m² 3290 kg/m².
- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.

Tehnički opis

| | |
|---|--|
| Korisna visina | 2390 mm |
| Izvlačivo dno, nosivost | 1000 kg |
| Visina | 2500 mm |
| Dno, nosivost | 500 kg |
| Broj izvlačivog dna 100% | 4 |
| Nosivost polja (pojedinačno polje) | 4000 kg |
| Izvlačivo dno, korisna površina | 35 mm |
| Debljina materijala | 2 mm |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 1000 kg |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 4000 kg |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja |
| Podešavanje visine u rasteru | 50 mm |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda | korisna dubina 1350 mm |
| širina | 1120 mm |
| Dubina | 1370 mm |
| Korisna širina | 920 mm |
| Korisna dubina | 1350 mm |
| Izvlačivo dno, korisna širina | 830 mm |
| Izvlačivo dno, korisna dubina | 1200 mm |
| Skladištenje paleta | Uzdužno skladištenje paleta |
| Vrsta proizvoda | Regal za teški teret |