

Garant**Kolica za radionički pribor, tip: 12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918601 12
GTIN	4062406098070
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Okvir i konstrukcija izrađeni od pravokutne čelične cijevi s policom od čeličnog lima. Utori za pričvršćivanje u okviru na prednjoj i stražnjoj strani (raster od 50mm) za umetanje polica, multifunkcionalnih vodilica itd. vel. 1000mm. **Navojna čahura** na unutarnjoj strani okvira za montažu perforiranog lima. **4 zakretna kotačića** (2 s kočnicom, Ø 125 mm) obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove s kugličastim ležajevima i velika pomična ručka s prevlakom Haptoprene® osiguravaju sigurno rukovanje.

Upotreba:

Moguće opremanje s pločom za odlaganje, kutijama za pohranu, držačima oznaka i perforiranim stijenkama vel. 1000.

Dio isporuke:

1× 918590 vel. 1700 kolica za materijal, 1× 918603 vel. 950 prečka, 6× 918604 vel. 75 dodatne kuke 75 mm, 6× 918604 vel. 150 dodatne kuke 150 mm.

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

List s podacima

Težina	40 kg
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
širina	1100 mm
Ovjesni raster	50 mm
Materijal kotačića	Poliuretanska prevlaka koja ne ostavlja tragove
maksimalna nosivost	200 kg
Ø kotača	125 mm
Širina bez drške	1000 mm
Dubina	700 mm
Korisna širina	920 mm
Tip	1700/12
Broj upravljačkih kotačića bez blokade	2
Korisna visina	1370 mm
Visina	1700 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Podešavanje visine u rasteru	50 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Zatezna kolica

Pribor

Pomična ručka boja BLACK	920135 BLACK
Dodatne kuke korisna duljina 150 mm	918604 150
Okretni kotačić tip 1	920137 1
Prečka Prikladno za korisnu širinu 920 mm	918603 920
Pomična ručka boja BLUE	920135 BLUE
Okretni kotačić tip 2	920137 2

List s podacima

Dodatne kuke korisna duljina 75 mm

918604 75