

Garant**Kolica za pohranu, broj prozirnih kutija: 55****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918610 55
GTIN	4062406098117
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Okvir od pravokutne čelične cijevi 60 × 40 × 2mm. Konstrukcija od čeličnog lima s crnom policom od ABS plastike. **4 zakretna kotačića** (2 s kočnicom, **125 mm-Ø**) obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove s kugličastim ležajevima i velika pomična ručka s prevlakom Haptoprene®, osiguravaju dobro stanje i sigurno rukovanje u radionici. **Prozirne kutije** u 4 veličine od prozirne **ABS plastike** osiguravaju skladištenje sigurno od prašine. Uklanjanje uskladištene robe prevrtanjem prozirne kutije. Za potrebe montaže kutije se mogu vaditi i slagati jedna na drugu.

Upotreba:

Za skladištenje / pripremu materijala i malih dijelova.

Plasman:

Prozirne kutije za prednju stranu: 18 kom. 80×63×70 mm;

15 kom. 100×97×108 mm;

3 kom. 175×140×160 mm

Prozirne kutije za stražnju stranu: 16 kom. 128×128×133 mm;

3 kom. 175×140×160 mm

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

List s podacima

Širina	880 mm
Dubina	600 mm
maksimalna nosivost	250 kg
Materijal kotačića	Poliuretanska prevlaka koja ne ostavlja tragove
Širina bez drške	680 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Težina	67 kg
Visina	1310 mm
Broj upravljačkih kotačića s kočnicom	2
Ø kotača	125 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1,5 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kolica za spremnike

Pribor

Pomična ručka boja BLACK	920135 BLACK
Okretni kotačić tip 1	920137 1
Okretni kotačić tip 2	920137 2
Pomična ručka boja BLUE	920135 BLUE