

Garant**Kolica za pohranu, broj prozirnih kutija: 63****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918610 63
GTIN	4062406098124
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Okvir od pravokutne čelične cijevi 60 × 40 × 2mm. Konstrukcija od čeličnog lima s crnom policom od ABS plastike. **4 zakretna kotačića** (2 s kočnicom, **125 mm-Ø**) obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove s kugličastim ležajevima i velika pomična ručka s prevlakom Haptoprene®, osiguravaju dobro stanje i sigurno rukovanje u radionici. **Prozirne kutije** u 4 veličine od prozirne **ABS plastike** osiguravaju skladištenje sigurno od prašine. Uklanjanje uskladištene robe prevrtanjem prozirne kutije. Za potrebe montaže kutije se mogu vaditi i slagati jedna na drugu.

Upotreba:

Za skladištenje / pripremu materijala i malih dijelova.

Plasman:

Prozirne kutije za prednju stranu: 18 kom. 80×63×70 mm;

15 kom. 100×97×108 mm;

4 kom. 128×128×133 mm;

3 kom. 175×140×160 mm

Prozirne kutije za stražnju stranu: 20 kom. 128×128×133 mm;

3 kom. 175×140×160 mm

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL 7035, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj upravljačkih kotačića s kočnicom	2
Širina bez drške	680 mm
maksimalna nosivost	250 kg
Dubina	600 mm
Visina	1520 mm
Materijal kotačića	Poliuretanska prevlaka koja ne ostavlja tragove
širina	880 mm
Težina	77 kg
Ø kotača	125 mm
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1,5 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kolica za spremnike

Pribor

Pomična ručka boja BLUE	920135 BLUE
Pomična ručka boja BLACK	920135 BLACK