

FLUKE.

Multimetar s termalnom slikom, tip: 279FC**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473325 279FC
GTIN	
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Digitalni multimetar s kompletnom opremom i **integriranom termokamerom. Problemi s električkom strujom mogu se brzo i sigurno prepoznati te se mogu izbjeći mnoga vremenski zahtjevnija mjerenja i provjere. Fluke Connect** povezuje mjerni uređaj s pomoću tehnologije Bluetooth s pametnim telefonom. Prijenos i pohrana izmjerenih vrijednosti i slika. Prikaz trendova i praćenje procesa. Izrada i slanje izvješća e-poštom. LCD zaslon u boji od 3,5 cola za izvrsnu čitljivost.

Standard:**IEC 61010; EN 61326-1****Dio isporuke:**

Uključuje klijesta za izmjeničnu struju, mjerne vodove, litij-ionsku bateriju i punjač.

Tehnički opis

Prihvat	Bluetooth prihvat
Kapacitet	1 nF – 10 mF
Izmjenični napon AC	0,1 mV – 1000 V

Ispitivanje dioda	da
Frekvencija	0,01 Hz – 999 kHz
Mjerni postupak	TRUE RMS
Veličina detektora	80 × 60 px
Kalibriranje	Cijena na upit
Termička osjetljivost	≤ 0,2 K
Vidno polje	36 × 27 mm
Opseg prikaza	6000
Ispitivanje prolaza	da
Kategorija prenapona	CAT III 1000 V
Kategorija prenapona	CAT IV 600 V
Otpor	0,1 Ω – 50 MΩ
Istosmjerni napon DC	0,1 mV – 1000 V
Temperatura	-20 - 200 °C
Izmjenična struja AC	0,1 mA – 2500 A
Osnovna preciznost	0,09 %
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Multimetar