

FLUKE.

Multimetar, tip: 87V**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	473322 87V
GTIN	095969586733
Razred artikla	47H

Opis**Izvedba:**

Ergonomsko plastično kućište s integriranim držačem. Veliki LCD ekran za dobru čitljivost. Pouzdano i jednostavno za rukovanje - **upozorava kod pogrešno priključenih mjernih vodova**. Precizna mjerenja napona i frekvencije na motornim pogonima frekvencijskim pretvaračima i drugim električnim uređajima čiji gornji harmonijski valovi preklapaju osnovnu frekvenciju. Ugrađen niskopropusni filter.

Upotreba:

Digitalni servisni mjerni uređaji s dodatnim funkcijama za brojne primjene uz maksimalnu sigurnost.

Standard:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Dio isporuke:

Uključuje bateriju 081561 6LR61, mjerne vodove i uklonjive izolacijske poklopce. Uključujući temperaturni senzor.

Tehnički opis

Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem	da
------------------------------------	----

List s podacima

Ispitivanje prolaza	da
Izmjenični napon AC	0,1 mV – 1000 V
Frekvencija	0,05 Hz – 200 kHz
Istosmjerni napon DC	0,01 mV – 1000 V
Mjerni postupak	TRUE RMS
Istosmjerni napon DC	0,1 µA – 10 A
Osnovna preciznost	0,05 %
Otpor	0,1 Ω – 50 MΩ
Temperatura	-200 - 1090 °C
Kategorija prenapona	CAT III 1000 V
Kategorija prenapona	CAT IV 600 V
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Opseg prikaza	6000
Izmjenična struja AC	0,1 µA – 10 A
Ispitivanje dioda	da
Kalibriranje	I7
Kalibriranje	I8
Kapacitet	0,01 nF – 10 mF
oznaka proizvođača	87 V
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Multimetar

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/473322-87V>