

Garant
Brusne ploče CerRapid, Ø pločexširina ploče: 125X7mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	560005 125X7
GTIN	4045197718648
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:

Samooštreće **keramičko zrno (CER)** i namjestiva **visokoučinkovita izvedba sustava prihvata** omogućava **povećanu snagu brušenja i vrlo hladnu obradu** u odnosu na uobičajene brusne ploče (A).

- **Najviša produktivnost zahvaljujući velikom volumenu odrezivanja.**
- **Optimalna ravnoteža između izrazito mekanog prihvata za brzu izmjenu i maksimalnog vijeka trajanja.**
- **Zrno, vezanje, aktivni brusni dodaci i ojačanje gruboreznih brusnih ploča su optimalni za najveće volumena odvajanja i najdulji vijek trajanja u odgovarajućem području primjene.**
- **Oblici: Upuštene gruborezne brusne ploče (oblik 27, 28, 29).**
- **Kut brušenja 20° do 30°.**
- **Primjena: na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja do 80 m/s, za brušenje zavarenih šavova, površina i bridova.**

Specifikacija:

CER24Q-BF.

Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
maksimalan broj okretaja	12200 min ⁻¹
Širina vodilice	7 mm
Ø ploče	125 mm
Serija	CerRapid
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika
Specifikacija	CER24Q-BF
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
preporučeni kut podešavanja	20-30 stupanj
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Gruba brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		

Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno