


Garant**Pločica za ubodno tokarenje neutralna, HB9140, širina utora W: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	275003 3
GTIN	4062406098339
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

S brušenim bočnim stranama.

Upotreba:

Za mali \varnothing odreza u kombinaciji s izmjenjivom glavom br. 274010 – 274026.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274010 – 274026. Držači za tokarenje br. 274170 – 274171.

Tehnički opis

Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,08 mm/okr
Širina utora w	3 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	TiAlN ²
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB9140
Broj zamjena/oštrica	1

Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		