

Garant**Pločica za ubodno tokarenje neutralna, HU9310, širina utora W: 3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	275006 3
GTIN	4062406098353
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

S brušenim bočnim stranama.

Upotreba:

Za mali Ø odreza u kombinaciji s izmjenjivom glavom br. 274010 – 274026.

Odgovara:

Držać oštrice br. 274010 – 274026. Držači za tokarenje br. 274170 – 274171.

Odgovara:

Za mali Ø odreza u kombinaciji s izmjenjivom glavom br. 274010 – 274026.

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,08 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Prevlaka	bez prevlake
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HU9310
Broj zamjena/oštrice	1

Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	380 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	360 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	280 m/min	N
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		