

Garant GRIDLINE

Višenamjenski ormar s krilnim vratima s povišenim rubom, 26×20G, visina: 1025mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	932110 1025
GTIN	4062406098292
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Višenamjenski ormar za alat 30×28G. S krilnim vratima, s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

S rubom protiv kotrljanja na tri strane i umetkom od rebraste gume.

Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica i izvlačne police ne mogu se konfigurirati, uvijek svjetlosiva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Odgovarajuće ladice 26×20G.

Tehnički opis

Širina	750 mm
Dubina	700 mm
Visina	1025 mm

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Težina	65 kg
Korisna visina	850 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x20G
Vrsta proizvoda	Hidraulika – višenamjenski ormar

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip HU12	914226 HU12
Pokrivna ploča od čeličnog lima S rubom protiv kotrljanja na 3 strane dimenzija u G 30X28	951970 30X28
Ploča za odlaganje od rebraste gume dimenzija u G 30X28	951975 30X28