

Garant GRIDLINE

Višenamjenski ormar s krilnim vratima s rubom protiv kotrljanja, s ladicama i izvlačnim policama, 26×20G, visina: 1025mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	932115 1025
GTIN	4062406098308
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Višenamjenski ormar za alat 30×28G. S krilnim vratima, s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

Osigurač izvlačenja zasebnih ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica.

S rubom protiv kotrljanja na tri strane i umetkom od rebraste gume.

Opremljeno s dvije ladice, u potpunosti izvlačiva, 26×20G nosivosti 75 kg. Dvije izvlačne police nosivosti 75 kg.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75,75

Broj izvlačnih polica: 2

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svijetlo sive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica i izvlačne police ne mogu se konfigurirati, uvijek svijetlo siva boja, RAL 7035.**

Napomena:

Odgovarajuće ladice 26×20G.

Tehnički opis

Korisna visina	850 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Dubina	700 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina ladica u G	26
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna površina ladice u G	26×20
širina	750 mm
Težina	121 kg
Korisna širina ladica	650 mm
Visina	1025 mm
Debljina materijala	1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26×20G
Vrsta proizvoda	Hidraulika – višenamjenski ormar

Pribor

Ladica,75 kg Prednja visina ladice 75 mm	930633 75
Izvlačna polica75 kg Ugradbena visina 75 mm	930654 75
Pomična ručka za GridLine tip HU12	914226 HU12

Pokrivna ploča od čeličnog lima S rubom protiv kotrljanja
na 3 strane dimenzija u G 30X28

951970 30X28

Ploča za odlaganje od rebraste gume dimenzija u G 30X28

951975 30X28