

Garant GRIDLINE

Višenamjenski ormar s kliznim vratima s povišenim rubom, 26×20G, visina: 1025mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	932130 1025
GTIN	4062406098612
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Višenamjenski ormar za alat 60×28G. S kliznim vratima, s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave sa zatikom. Prihvat ladica 26×20G i izvlačive police 26×20G u rasteru od 25 mm moguć na objema stranama. **Bez osigurača izvlačenja zasebnih ladica.** S rubom protiv kotrljanja na tri strane i umetkom od rebraste gume.

Dodatni pribor:

Odgovarajuće ladice pod br. 930633 i br. 930635; odgovarajuće izvlačne police pod br. 930654 i br. 930656.

Lakiranje:

Korpus svjetlosivi RAL 7035, klizna vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Podnožje br. 958080 – 958086 NIJE prikladno.

Tehnički opis

Visina	1025 mm
Korisna površina ladice u G	26×20
Korisna visina	875 mm
Težina	128 kg

Dubina	700 mm
Dubina u G	28
Širina	1500 mm
Širina u G	60
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Debljina materijala	1,2 mm
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	26x20G
Vrsta proizvoda	Hidraulika – višenamjenski ormar

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip HU12	914226 HU12
Pokrivna ploča od čeličnog lima S rubom protiv kotrljanja na 3 strane dimenzija u G 60X28	951970 60X28
Ploča za odlaganje od rebraste gume dimenzija u G 60X28	951975 60X28