

Garant**Glodača glava za završnu obradu, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/5mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212534 25/5
GTIN	4062406098711
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Precizna glodača glava za **vrlo učinkovitu predzavršnu i završnu obradu**. Zahvaljujući prerađenoj geometriji Wiper prikladno za **izvrsnu obrađenu površinu u kvaliteti brušenja**. **Iznimna ušteda vremena** moguća zahvaljujući **velikim koracima u obradi**.

Upotreba:

Tipičan alat u izradi kalupa i alata.

Napomena:

Moment odvijač GARANT TQ br. **211750 vel. 1,0** s nastavkom br. **674252 vel. 7IP**.

Tehnički opis

Ø D ₂	21 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CPHX 0602..
Prihvatni navoj M	M12
Ø D ₁ h6	12,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Ukupna duljina L _{ukupno}	35 mm
Ø reza D _c	25 mm
Broj oštrica Z	5

Unutarnje hlađenje	da
maksimalna dubina reza ap maks	2,5 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje