

**Garant****Glodača glava za završnu obradu, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 20/4mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212534 20/4
GTIN	4062406098209
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Precizna glodača glava za **vrlo učinkovitu predzavršnu i završnu obradu**. Zahvaljujući prerađenoj geometriji Wiper prikladno za **izvrsnu obrađenu površinu u kvaliteti brušenja**. **Iznimna ušteda vremena** moguća zahvaljujući **velikim koracima u obradi**.

### Upotreba:

Tipičan alat u izradi kalupa i alata.

### Napomena:

Moment odvijač GARANT TQ br. **211750 vel. 1,0** s nastavkom br. **674252 vel. 7IP**.

## Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M10
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	30 mm
Broj oštrica Z	4
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
maksimalna dubina reza ap maks	2,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CPHX 0602..
Ø D <sub>2</sub>	18 mm

Unutarnje hlađenje	da
Ø reza D <sub>c</sub>	20 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje