

Garant**Glodača glava za završnu obradu, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 35/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212538 35/4
GTIN	4062406098780
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava za **vrlo učinkovitu predzavršnu i završnu obradu**. Zahvaljujući prerađenoj geometriji Wiper prikladno za **izvrsnu obrađenu površinu u kvaliteti brušenja**. **Iznimna ušteda vremena** moguća zahvaljujući **velikim koracima u obradi**.

Upotreba:

Tipičan alat u izradi kalupa i alata.

Napomena:

Moment odvijač GARANT TQ br. **211750 vel. 3,8** s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	3 mm
Prihvatni navoj M	M16
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø reza D _c	35 mm
Ø D ₂	29 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	42 mm
Unutarnje hlađenje	da
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)

Broj oštrica Z	4
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CPHX 09T3..
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Ramping
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje